

### Installation Method

1. Place the index at position 5, in the vertical top position.
2. Screw the nut. Maximum torque is 2 Nm. No tool is required.

### Setting positions

Position	*	1	2	3	4	5
Temperature	7°C	11°C	16°C	20°C	24°C	28°C

### Temperature limitation

The limitation is done thanks to one loose plastic retention pin.




#### 1. Maximum temperature setting:

- Set the index value regulator to the desired position.
- Place the retention pin into the opening situated on the upper value side.

#### 2. Minimum temperature setting:




- Set the index value regulator to the desired position.
- Place the retention pin into the opening situated on the lower value side.



#### 3. Fixed temperature setting:

- Set the index value regulator to the desired position.
- Place the retention pin into the opening situated in the index

### Accessories

Photo	Designation	Code
	Retention PIN	W005422
	Theft-proof ring M28	582500
	Theft-proof ring M30	582530

### Méthode d'installation


1. Installation de la tête sur le robinet.
2. Retirer la bonnette.
3. Mettre l'index en face de la position 5 puis appliquer la tête en poussant légèrement.
4. Visser l'écrou de la tête sur le robinet. Couple = 2 Nm.

### Position de réglage

Position	*	1	2	3	4	5
Temperature	7°C	11°C	16°C	20°C	24°C	28°C

### Limitation de température

La limitation est faite grâce à une goupille plastique.




#### 1. Température maximale de réglage:

- Mettre l'index sur la position de température souhaitée.
- Glisser la goupille dans l'ouverture située au-delà de la valeur souhaitée.

#### 2. Température minimale de réglage:

- Mettre l'index sur la position de température souhaitée.
- Glisser la goupille dans l'ouverture située au-deçà de la valeur souhaitée.



#### 3. Réglage fixe en position:

- Mettre l'index sur la position de température souhaitée.
- Glisser la goupille dans l'ouverture située au niveau de l'index.

### Accessories

Photo	Désignation	Code
	NIP de rétention	W005422
	Anneau antivib M28	582500
	Anneau antivib M30	582530